

30 中心孔 10 系列铝型材 - 连接件

挤压角铝 80×80×9-45°


■ 挤压角铝 80×80×9-45°



库存

材质	表面处理
铝合金	阳极氧化

● 从挤压型材上截取料段经钻孔加工而成，连接强度高，灵活性和通用性好，安装简单方便，主要用于型材 45 度角的连接。



代号	适用型材	规格	加工代码	参考重量 (g)	紧固组件
CCE-80-09-3030	30 系列 30mm	单个供货	-	68	-
CC-80-09-3030-A17		成套供货	-	91	A17x2
CCE-80-09-3030-M5		加工供货	M5	68	-
CC-80-09-3030-M5-ST		成套加工供货	M5	93	A17x2+A14x1
CCE-80-09-3060	30 系列 60mm	单个供货	-	156	-
CC-80-09-3060-A17		成套供货	-	198	A17x4
CCE-80-09-3060-M5		加工供货	M5	156	-
CC-80-09-3060-M5-ST		成套加工供货	M5	200	A17x4+A14x1
CCE-80-09-3090	30 系列 90mm	单个供货	-	247	-
CC-80-09-3090-A17		成套供货	-	308	A17x6
CCE-80-09-3090-M5		加工供货	M5	247	-
CC-80-09-3090-M5-ST		成套加工供货	M5	310	A17x6+A14x1
CCE-80-09-30120	30 系列 120mm	单个供货	-	337	-
CC-80-09-30120-A17		成套供货	-	417	A17x8
CCE-80-09-30120-M5		加工供货	M5	337	-
CC-80-09-30120-M5-ST		成套加工供货	M5	419	A17x8+A14x1

⚠ 如需横向安装，咨询销售工程师。

