

# 精益管 - 连接件

## 外抱直接头 / 外抱 90°接头 / 多功能加强底座

### ■外抱直接头

NEW  
新产品




库存



材质

铝合金 6005-T6

- 是 AAJ28-A01 接头的加强型, 垂直负载增加约 1.5 倍, 用于较重负载的物料架或物料车等。



ex.  
安装示例



代号	参考重量 (g)
AAJ28-C01	57

### ■外抱 90°接头




库存


材质

铝合金 ADC12

- 垂直与 90 度转角的一体式接头, 使整体框架增强刚性及负载能力, 尤其在物料车底部使用, 刚性增强约 1.5 倍。



ex.  
安装示例



代号	参考重量 (g)
AAJ28-C90	90

### ■多功能加强底座




库存


材质

铝合金 ADC12

- 集平板脚轮座、螺杆脚轮座, 螺杆支脚座功能的一体化产品, 主要用于物料车、AGV 等产品, 与其它组合部件比较, 其底部刚性得到增强, 使平板脚轮之间中心得到最大间距, 保证平稳及安全性。



ex.  
安装示例



代号	参考重量 (g)
AAJ28-C03	415