

旋转手柄/小型/曲面转动手柄



■曲面型外螺纹安装

①代号	类型	握柄部		螺杆	
		M材质	S表面处理	M材质	S表面处理
HDCPCC	外螺纹带手柄槽型	PP	-	Q235	镀铬
HDCACE		A5056	喷砂		
HDCBCF		Q235	镀铬		
HDCBCD		1215MS	镀亮铬	1215MS	镀亮铬

HDCPCC
HDCACE
HDCBCF

HDCBCD

视角标准：第一视角



①代号 - ②M
HDCPCC - M5

①代号	型号		L	B	D	d	S	参考重量 (kg/pcs)
	HDCPCC HDCBCF	HDCACE						
HDCPCC HDCACE HDCBCF	5	8	49	11	13	10	8	0.3
	6	8A	55	14	16	10	8	0.048
	8	8B	70.7	15.5	20	13	10	0.097
HDCBCD	10	10	87.3	18	25	16	12	0.192
	8	8	71	14	20	14	10	0.1
	10	10	90	16	25	16	12	0.2
	12	12	112	18	32	20	16	0.28

■小型外螺纹安装

①代号	类型	握柄部		螺杆	
		M材质	颜色	M材质	S表面处理
HDCPRB	内螺纹型	PA6	-	1215MS	发黑
HDCPRA	外螺纹型				
HDCSRD	外螺纹带手柄型				

HDCPRB

HDCPRA

HDCSRD

视角标准：第一视角



①代号 - ②M - ③D - ④颜色
HDCPRB - M5 - D13 - E
HDCSRD - M6 - D14

①代号	型号		L	B	d	参考重量 (kg/pcs)
	HDCPRB	HDCPRA				
HDCPRB	5	13	18.8	8	8	0.008
	14	E(黑色)	20.8			0.009
	16		23.8			0.01

①代号	型号		L	L ₁	d	参考重量 (kg/pcs)
	HDCSRD	HDCPRA				
HDCSRD	6	13	18.8	9	8	0.013
		14	20.8			0.014
		16	23.8			0.016

■标准型外螺纹安装

最大降幅
20%

①代号	类型	握柄部		螺杆	
		M材质	颜色	M材质	S表面处理
HDCSAB	带手柄槽型	Q235	镀铬	1215MS	镀铬
HDCBAA					发黑

HDCBAA

HDCSAB

视角标准：第一视角



①代号 - ②M
HDCSAB - M8

①代号	型号		B	B ₁	B ₂	D	d	S	参考重量 (kg/pcs)
	HDCSAB	HDCBAA							
HDCSAB	8		63	14	8	18	13	10	0.12
	10		80	16	10	22	15	13	0.21
	12		100	18		25	18	16	0.355
HDCBAA	6		50	12	12	16	6	5	0.065
	8		63	14		18	8	6	0.115
	10		80	16		22	10	8	0.195



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7 工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄手轮拉手
合页门组件