

摇动手柄

圆孔型 / 方孔型

交期缩短

大批量
订购
bulk order

■圆孔型



| ①代号 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
|--------|--------|--------|------|
| HDYBYD | 双柄对重手柄 | SUM24L | 喷砂 |

订购编号示例

①代号 - ② d
HDYBYD - d8

HDYBYD

视图标准：第一视角

| 型号 | | R | H | S | A | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|----|----|---|----|---------------|
| ①代号 | ② d | | | | | |
| | 8 | 25 | 50 | 3 | 11 | 0.05 |
| | 10 | 32 | 63 | | 14 | 0.11 |
| HDYBYD | 12 | 40 | 80 | 4 | 18 | 0.29 |

■圆孔型



| ①代号 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
|--------|--------|--------|------|
| HDYBYE | 单柄对重手柄 | SUM24L | 镀铬 |
| HDYBYF | | | |

订购编号示例

①代号 - ② dr - ③ E
HDYBYE - 8 - E25

HDYBYE
HDYBYF

视图标准：第一视角

| 型号 | | | D | D ₁ | H | L |
|--------|------|-----|----|----------------|----|-----|
| ①代号 | ② dr | ③ E | | | | |
| | 8 | 25 | 20 | 3 | 11 | 50 |
| HDYBYE | 10 | 32 | 25 | 3 | 14 | 63 |
| | 12 | 40 | 32 | 4 | 18 | 80 |
| | | 50 | 32 | 4 | 18 | 80 |
| HDYBYF | 14 | 63 | 38 | 5 | 22 | 102 |
| | 16 | 80 | 38 | 5 | 22 | 102 |
| | 18 | 100 | 45 | 6 | 28 | 130 |

■方孔型 / 圆孔型



| ①代号 | 类型 | 主体 / 握柄部 | | 握柄螺纹部 | | 衬套 | |
|---------|------|----------|-------|-------|--------|------|----|
| | | 材质 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 |
| HDYNYA | 握柄固定 | PA+GF30 | SS400 | 镀锌 | SS400 | 发黑 | |
| HDYNYB | 旋转型 | | | | SUS304 | - | |
| HDYNYFA | 方孔固定 | | | | SS400 | 发黑 | |

订购编号示例

①代号 - ② L
HDYNYA - L64.5

HDYNYB
HDYNYFA 方孔型
HDYNYA 圆孔型

视图标准：第一视角

| 型号 | | L | L ₁ | H ₁ | L ₂ | D | H | b | H ₂ | M | K | S | 参考重量 (kg/pcs) | | | |
|-------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----|----|------|----------------|----|----|----|---------------|----|----|-------|
| ①代号 | ② L | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 64.5 | 85.5 | 40 | 18 | 24.5 | 23 | 19 | 13 | 6 | 8 | | | 0.075 | | | |
| | 80 | 105 | 50 | 22 | 27.5 | 26 | 22 | 12.5 | 5 | 10 | | | 0.1 | | | |
| HDYNYA | 100 | 128 | 64.5 | 27 | 31 | 30 | 27 | 15.5 | 8 | 12 | | | 0.182 | | | |
| | 64.5 | 85.5 | 40 | 18 | 24.5 | 23 | 19 | 13 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0.076 | | | |
| HDYNYB HDYNYFA | 80 | 105 | 50 | 22 | 27.5 | 26 | 22 | 12.5 | | | | | 10 | 10 | 10 | 0.102 |
| | 100 | 128 | 64.5 | 27 | 31 | 30 | 27 | 15.5 | | | | | 8 | 12 | 12 | 0.184 |
| HDYNYB HDYNYFA | 130.5 | 161.5 | | 30 | 36.2 | 35 | 30 | 16 | 8 | 8 | 14 | 17 | 0.259 | | | |
| | 161 | 196 | 88.5 | 34 | 40.5 | 40 | 34 | 18 | | | | | 10 | 17 | 17 | 0.369 |



| | | |
|------|--------|------|
| 小单 | 中大单 | 大单 |
| 1-50 | 51-100 | 100~ |
| 通常 | 7工作日 | 现询 |



| | |
|------|-----|
| 1-9 | 10~ |
| 100% | 现询 |