

①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③材料代号	材质	颜色	轴承
CVBQXD	平底活动型	Q235A	镀锌	-	UC	聚氨酯	绿色	双滚珠
CVBFXB				五金双刹				
CVBQXE			电泳(黑漆)	-	N	尼龙	黑色	双滚珠
CVBCXB				塑胶单刹	UU	聚氨酯	黄色	双滚珠

无刹 CVBQXD CVBQXE

五金双刹 CVBFXB

塑胶单刹 CVBCXB

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③材料代号
CVBQXD - D150 - UC

型号			H	W	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)				
①代号	②D	③材料代号												CVBQXD		CVBFXB		
无刹 CVBQXD 五金双刹 CVBFXB	100	UC RB	144	32	95	95	73	68	73	68		81	180	120	1.20	1.00	1.30	1.10
	130		177	38								11	107	250	180	2.20	2.00	2.30
	150		198	40	120	120	93	79	93	79		120	300	200	2.60	2.30	2.80	2.50
	200		250	42	140	140	115	100	115	100	13	153	400	250	4.10	4.00	4.10	3.97

型号			H	W	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)	
①代号	②D	③材料代号												CVBQXE	CVBCXB
无刹 CVBQXE 塑料单刹 CVBCXB	50	N UU	79	38	84	84	64	53	64	53	8.5	39	300	0.70	0.70
	65		95	50	100	100	80	77	80	77.5	11	52.5	500	1.14	1.16
	(65A)		100	40	110	85	85	-	60	-	9	57	300	0.68	-
	75	N	105	50	100	100	80	77	80	77.5	11	55	600	1.12	1.60
	(75A)			45	110	85	85	-	60	-	9	62	400	1.56	-

▲带()号D尺寸不适用 CVBCXB。
▲带*CVBQXE-D50-N的轮宽F值为38; CVBQXE-D50-UU的轮宽F值为35。



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

