

# 脚轮

## 中型·固定型 / 平底活动型 - 中载型


大批量  
订购  
bulk order

### ■ 中型·固定型 - 中载型

	① 代号	支架				轮部			轴承	
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	③ 代号	M 材质	颜色	回转部	轮部	
	CVBQYD	固定型	Q235A	电泳 (黑漆)	-	P	聚丙烯	灰色	无	双滚珠
					U	聚氨酯	橙色			
					N	尼龙	本色			

#### ● 特点:

- 方钢碗双轨道圆弧形的设计, 确保载重和灵活性。
- 轮面具有抗冲击、耐磨等功能。
- 具有更好的回弹力, 使用起来比其他材料更加省力。
- 适合在比较平滑的地面上使用。
- 广泛应用于各个行业。
- 使用温度为 -15~80°C。




#### 订购规格示例

① 代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVBQYD	-	D100	-	P


型号		③ 轮部代号	H	W	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	d	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
① 代号	② D											P	U	N	P	U	N
CVBQYD	75	P (聚丙烯) U (聚氨酯) N (尼龙)	111	38	104	82	80	73	60	53	11	170	150	180	0.63	0.60	0.60
	100		210									180	215	0.81	0.79	0.81	
	125		280									220	300	1.11	1.03	1.11	
	150		310	250	330	1.33	1.25	1.33									
	190																

### ■ 中型·平底活动型 - 中载型

	① 代号	支架				轮部			轴承	
	类型	M 材质	S 表面处理	刹车形式	③ 代号	M 材质	颜色	回转部	轮部	
	CVBQYD	Q235A	电泳 (黑漆)	-	P	聚丙烯	灰色	无	双滚珠	
	CVBBYD			五金边刹	U	聚氨酯	橙色			
CVBFYD	五金双刹			N	尼龙	本色				

#### ● 特点:

- 方钢碗双轨道圆弧形的设计, 确保载重和灵活性。
- 轮面具有抗冲击、耐磨等功能。
- 具有更好的回弹力, 使用起来比其他材料更加省力。
- 适合在比较平滑的地面上使用。
- 广泛应用于各个行业。
- 使用温度为 -15~80°C。



#### 订购规格示例

① 代号	-	② D	-	③ 轮部代号
CVBQYD	-	D100	-	P

⚠ (75)D 尺寸不适用 CVBBYD。

型号		③ 轮部代号	H	t	W	A	C	F	F <sub>1</sub>	G	G <sub>1</sub>	d	R	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	容许载荷 (kg)			参考重量 (kg)		
① 代号	② D															P	U	N	P	U	N
无刹 CVBQYD 五金边刹 CVBBYD 五金双刹 CVBFYD	(75)	P (聚丙烯) U (聚氨酯) N (尼龙)	111	4	38	101	82	80	73	60	53	11	72.5	104.5	76.5	1.00	1.02	1.04			
	100		85										109	85	210	180	215	1.17	1.21	1.18	
	125		102.5										124.5	102.5	280	220	300	1.54	1.61	1.61	
	150		119	129.5	119	310	250	330	1.75	1.79	1.83										

G3  
脚轮

小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询

¥ 优惠价	1-9	10~
	100%	现询