



A2 导向轴支座

★ 产品特点: 与普通引导型相比, 固定部壁厚, 难以倾倒。

① 代号		M 材质	S 表面处理	A 附件
圆型	对边切割型			
SSFBK	SSFBKC	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝(发黑)
SSFEK	SSFEKC		无电解镀锌	2个止动螺丝(不锈钢)

▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理产品。
 ▲ 由于批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
 ▲ 由于批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
 ▲ 四氧化三铁保护膜, 无电解镀锌产品带有防锈油。

SSFBK
SSFEK
圆法兰型

SSFBKC
SSFEKC
对边切割法兰型

SSFBKC
SSFEKC
对边切割法兰型

视角标准: 第一视角



① 代号 - ② 内径D
SSFBK - D10

① 代号	② 内径D		主要尺寸												
	D	公差H7	固定部N	H	D _{2H7}	D ₆	H	H ₁	M(粗牙)	D ₁	W	G	F	d	
(圆法兰型) SSFBK SSFEK	8	+0.015 0	3.5	18	15	32	5	14	M3	25	15	25	-	3.5	
	8M								M4						
	10								M3						
	(对边切割法兰型) SSFBKC SSFEKC	12	+0.018 0	5	24	22	40	6	18	M4	32	25	28	16	4.5
		16								M4					
		20	+0.021 0	7.5	32	35	63	8	24	M5	50	40	42	25	6.6
		25								M5					
	30								M6						



制作品

5天发货

▲ 常州发货
▲ 部分型号 7 天发货, 请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

