

顶丝型固定环

★ 产品特点: 由于有安装孔, 可安装其他零件。

类型		M材质	S表面处理	A附件
双孔固定型	四孔固定型			
SCBBAC	SCBBAD	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝
SCBEAC	SCBEAD		无电解镀锌	2个止动螺丝 (不锈钢)
SCBNAC	SCBNAD	不锈钢	-	

类型		M材质	S表面处理	A附件
双螺纹孔型	四螺纹孔型			
SCBBAE	SCBBAF	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝
SCBEAE	SCBEAF		无电解镀锌	2个止动螺丝 (不锈钢)
SCBNAE	SCBNAF	不锈钢	-	

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

双孔固定型, 四孔固定型, 双孔螺纹型, 四孔螺纹型

视角标准: 第一视角

A3 固定环

①代号 - ②D - ③B
SCBBAC - D10 - B10

①代号	内径		主要尺寸					M ₁ (粗牙螺纹)	C
	②D	③B	D ₁	ds	K	M×长度			
(双孔固定型)	3	6	18	3.4	11	M3×3	M3	0.5	
	4								
	5								
	6								
(双螺纹固定型)	8	10	24	4.5	16	M4×4	M4		
	10								
	12								
	15								
	16								
(四孔固定型)	18	12	40	6.6	32	M6×6	M6		
	20								
	25								
	30								
	35								
(四螺纹固定型)	*40	20	72	9	56	M8×8	-	1	
	*50								

▲ *D尺寸40-50 仅有双孔固定型

交货期 **5天发货**

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1-50	大单 51~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州东莞发货遇特殊期间交期有变更。
▲ 部分型号为5天发货, 请以报价为准。



分类目录

返回主目录