



订购编号示例 1 代号 - 2 尺寸系列 - 3 速度类型
 BAD - 2540 - 1

1 型号	2 尺寸系列	3 速度类型	最高冲击速度 (m/s)	主要尺寸											最大吸收能量 Nm	小时吸收能量 Nm	最大有效重量 Kg	工作温度 °C
				S (行程)	M	A	B	C	D	E	F	H	K					
BAD	2540	1	4	40	M25x1.5	221.3	144.5	129	8	36.8	22	32	10	100	80000			700
		3	1															1000
	2550	1	4	50	M25x1.5	247.5	178	100.5	8	19.5	22	32	10	130	90000			720
		3	1															1300
	2580	1	4	80	M25x1.5	297.5	197.5	119	8	19.5	22	32	10	150	120000			800
		3	1															1350
	3625	1	4	25	M36x1.5	172	121	94	10	26	35.5	46	15	180	81000			1400
		3	1															2000
	3650	1	4	50	M36x1.5	239.5	163.5	129.5	10	26	35.5	46	15	350	110000			1400
		3	1															2000