

旋转扣



■中型门用·合纵连横型

①代号	类型	④材质	⑤表面处理
MKSSLB	合纵连横型	SUS304	镜面抛光

使用示例

4-M用锥形孔

MKSSLB

视角标准：第一视角

①代号 - ②规格

MKSSLB - 45

订购编号示例

型号		S	S ₁	S ₂	C	L	L ₁	L ₂	E	H	H ₁	M	d	d ₁	附件螺钉	参考重量 (kg/pcs)
MKSSLB	45	40	30	12	14	12	2	16	2	45	33	M3	9	9	M3.1-L20	0.031
	60	48	37	15	17	14.5	2	17.5	2.5	60	45	M3	10.8	10	M3.1-L20	0.054
	80	65	53	18	21	17	3	22	3	80	62	M4	13	12	M3.5-L20	0.095
	100	80	66	21	24	19.8	3	25.5	4	100	79	M4	15	14	M3.8-L20	0.177
	120	90	73	24	28	22	4	27.5	4	120	98	M5	18.5	16	M4.5-L20	0.243

交货期

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价

数量	1-9	10~
价格	100%	现询

■普通门用·拔插型

①代号	类型	④材质	⑤表面处理
MKKSPA	拔插型	SUS304	镜面抛光
MKKSPB			

使用示例

MKKSPA (左侧拔出型)
MKKSPB (右侧拔出型)
图示为右侧拔出型

视角标准：第一视角

①代号 - ②L

MKKSPA - L80

订购编号示例

型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L	0.1
MKKSPA	80	
MKKSPB	100	

交货期

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询

优惠价

数量	1-9	10~
价格	100%	现询