



①代号 - ②皮带宽度B - ③皮带长度L
 PJNPA - B10 - L1000

①代号	产地	表面材质	表面颜色	表面纹理	总厚度	1%延伸受力	最小轮径	使用温度范围
PJNPA	进口	NBR	绿色	粗纹	0.7	5.5	20	-20~+100
PJNPB	进口	NBR	绿色	粗纹	1	4.6	20	-20~+100
PJNPC	进口	NBR	绿色	细纹	1.2	3.4	20	-20~+60
PJNPD	进口	NBR	绿色	粗纹	1.25	8.5	40	-20~+100
PJNPE	进口	NBR	绿色	细纹	1.4	5	25	-20~+60
PJNPF	进口	NBR	绿色	粗纹	1.4	0.9	15	-30~+60
PJNPG	进口	NBR	绿色	细纹	1.45	2.6	15	-30~+60
PJNPH	进口	NBR	黄色	粗纹	1.5	4.4	40	-20~+100
PJNPI	进口	NBR	绿色	粗纱纹	2	4.2	25	0~+100
PJNPJ	进口	NBR	绿色	粗纹	2.3	8	60	-20~+100
PJNPK	进口	NBR	绿色	组纱纹	3	7.5	40	0~+100

①代号	②皮带宽度B单位mm	③皮带长度L单位mm
PJNPA	10~1200	500~10000
PJNPB		
PJNPC		
PJNPD		
PJNPE		
PJNPF		
PJNPG		
PJNPH		
PJNPI	10~2400	
PJNPJ		
PJNPK		