

# 法兰型直线轴承



★ 产品特点：与双衬型相比，具有两个相同标准的保持器，中间加长，适用于有扭转负载情况，方型比圆形法兰低，更适合紧凑安装。

①代号	类型	壳体			滚珠	保持器	密封圈	使用环境温度℃
		M材质	H硬度	S表面处理				
LMFBFS	圆型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料		-20 ~ 80
LMFDS				镀镍				
LMFCS				无				
LMFGS				镀镍				
LMFFS	方型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20 ~ 80
LMKBS				镀镍				
LMKDS				无				
LMKCS				镀镍				
LMKGS	对边 切割型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料		-20 ~ 80
LMKFS				镀镍				
LMTBS				无				
LMTDS				镀镍				
LMTGS	对边 切割型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料		-20 ~ 80
LMTFS				镀镍				
LMTGS	对边 切割型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	POM 工程塑料		-20 ~ 80
LMTFS				镀镍				

⚠ 如对防锈有要求，推荐使用镀镍产品！

LMFBFS  
圆型

LMFKBS  
方型

LMTBS  
dr=10 - 12

LMTBS  
dr=16 - 50

视角标准：第一视角

①代号

-

②内径

LMFBFS - d10

订购编号示例

①代号	②内径		球列数	主要尺寸														基本额定负载		重量(g)					
	dr	公差		D容差		长度		法兰						连接孔			法兰垂直度	偏心	动 C(kgf)	静 Co(kgf)	圆法兰	方法兰	两面切割法兰		
				无表面处理	有表面处理	L	公差	D <sub>1</sub>	K	H	A	W	C	F	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>								h	
LMFBFS	6		4	15	0	0	49		32	25	5	24	21	-	-	3.5	6	3.1	0.02	0.02	32.4	52.9	66	58	-
LMFDS	8		4	19	0	0	68		40	30		29	25	-	-						43.1	78.4	135	117	-
LMFCS	10	0	4	23	-0.013	-0.018	82		43	34	6	33	29	-	-	4.5	7.5	4.1			58.8	110	205	189	-
LMFGS	12	-0.1	4	26	-0.016	-0.021	86		46	35		36	32	-	-						65.7	120	248	228	-
LMFFS	16		5	32			105		54	42	8	43	38	36	24						123	235	412	376	386
LMKBS	20		5	40	0	0	120	±0.3	62	50		51	46	40	32						140	274	752	714	724
LMKDS	25	0	6	45	-0.019	-0.025	167		74	58		60	51	49	35						156	314	1244	1163	1178
LMKGS	30	-0.12	6	52	0	0	184		82	64	10	67	58	55	38						249	549	1636	1543	1567
LMKFS	35		6	60	-0.022	0	200		96	75		78	66	64	45						265	627	2580	2400	2433
LMTBS	40	0	6	65	-	-0.030	230		101	80	13	83	71	68	48						343	804	2950	2510	2798
LMTDS																									
LMTGS																									
LMTFS																									

⚠ LMFCFS, LMFGFS, LMFBFS, LMFFS, LMKCS, LMKGS, LMKFS, LMTCS, LMFGS, LMTFS没有dr=35, 40。

交货期

7

天发货

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

B1  
滚珠花键  
直线轴承