



★ 产品特点：与标准型产品相比，轴承大径小，可以当轴使用，由于有引导部，不宜安装超出安装相反侧，相反侧有优越的空间性，更适应多种应用。

①代号	类型	壳体			滚珠 M材质	保持器 M材质	密封圈 M材质	使用环境温度℃
		M材质	H硬度	表面处理				
LMFPEBL	圆型	GCr15	HRC58~	无	Gcr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80
LMFPEBL				无				
LMKPEBL	方型			无				
LMKPEBL				无				
LMTPEBL	对边切割型			无				
LMTPEBL				无				

▲如对防锈有要求，推荐使用镀镍产品！

LMFPEBL
圆型

LMKPEBL
方型

LMTPEBL
dr=6-12

LMTPEBL
dr=16

视角标准，第一视角

① 代号 - ② 内径
LMFPEBL - d6

订购编号示例

①代号	②内径		球列数	主要尺寸										
				外径		长度		I	法兰					
	dr	公差		D	公差	L	公差		D ₁	K	H	A	C	W
LMFPEBL LMFPEBL LMKPEBL LMKPEBL LMTPEBL LMTPEBL	6	0 -0.010	6	10	0 -0.011	35	±0.3	5	25	20	5	19	19	16
	8		13	0	45	28		23	22	19				
	10		17	-0.013	55	35		27	27	23				
	12		6	19	-0.016	57		6	38	29	30	30	25	
	16		6	26		70			44	34	36	27	32	

①代号	②内径		主要尺寸				法兰垂直度	径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)		
			法兰		连接孔				动	静	圆法兰	方法兰	对边切割法兰
	dr	H	F	d ₁	d ₂	h			C(kgf)	Co(kgf)			
LMFPEBL LMFPEBL LMKPEBL LMKPEBL LMTPEBL LMTPEBL	6	5		3.5	6	3.1	0.015	0.015	21	32	24	20	21
	8	5							39	57	38	34	35
	10	6							60	88	79	68	73
	12	6		4.5	7.5	4.1			62	92	95	82	87
	16	6	24						98	146	154	135	141

交货期

5 天发货

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询

B1 直线轴承
滚珠花键

