



Gelenkköpfe Sonderausführung

Gleitpaarung: Stahl auf PTFE

wartungsfrei

RS-Abdichtung (-DRS)

Innenring:

Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und gefinished.

Außenring:

Stahl, ausgekleidet mit PTFE

Gummikappen:

Synthetischer Gummi

Gehäuse:

Größe 8 bis 12 aus Automatenstahl, Größe 14 bis 30 aus Vergütungsstahl (normalisiert), alle Größen verzinkt und chromatisiert.

Toleranzen:

nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, ausgenommen: $d = H8$, $B = \pm 0,3$

Hinweis:

Bei diesen Gelenkköpfen ist darauf zu achten, dass der in der Tabelle angegebene Kippwinkel weder bei der Montage noch beim Betrieb überschritten wird, da sonst die Gummikappen beschädigt werden können.

Wartungs- und Bedienungsanleitung unter www.askubal.de/service/bedienungs-und-wartungsanleitungen/



Rod ends Special version

Mating materials: Steel on PTFE

Maintenance-free

RS sealing (-DRS)

Inner ring:

Antifriction bearing steel, hardened, ground and polished.

Outer ring:

Steel lined with antifriction film, consisting PTFE.

Rubber bellows:

Synthetic rubber.

Housing:

Sizes 8 to 12 free-cutting steel, sizes 14 to 30 tempering steel (standardized), all sizes galvanized and chromated.

Tolerances:

To DIN ISO 12440-4, schedule K, except: $d = H8$, $B = \pm 0,3$

Note:

With these rod ends, it is important to ensure that the tilt angle specified in the table is not exceeded, either while mounting or during operation, otherwise the rubber bellows may be damaged.

Instruction and maintenance manual see www.askubal.de/en/service/instruction-and-maintenance-manual/