



3GA1 Series

単体バルブ；ダイレクト配管


外形寸法図 

3GA110R ※NPTねじ、Gねじ仕様はP46~54をご覧ください。





● 2位置シングルノーマルクローズ グロメットリード線(無記号)



リード線長さ 300
(AWG#26, 外径φ1.3)





● 取付板付タイプ(P)




電線接続	A	B
グロメットリード線		73.8
E, EJ形コネクタ (上方向、DC電圧)	2.2	82
E, EJ形コネクタ (上方向、AC電圧)		85.5

● M5めねじタイプ(M5)



● φ1.8/バープ継手タイプ(CF)





3GA1 Series

単体バルブ；ダイレクト配管



外形寸法図

● E形コネクタタイプ(E)



注：()内はAC電圧時

● EJ形コネクタタイプ(E* *J)



注：()内はAC電圧時




3GA1 Series

単体バルブ；ダイレクト配管



外形寸法図 

3GA1110R ※NPTねじ、Gねじ仕様はP46～54をご覧ください。




● 2位置シングルノーマルオープングロメットリード線(無記号)



リード線長さ 300
(AWG#26, 外径φ1.3)





● 取付板付タイプ (P)




電線接続	A	B
グロメットリード線		73.8
E、EJ形コネクタ (上方向)、DC電圧	2.2	82
E、EJ形コネクタ (上方向)、AC電圧		85.5

● M5めねじタイプ (M5)



● φ1.8バープ継手タイプ (CF)





3GA1 Series

単体バルブ；ダイレクト配管



外形寸法図

● E形コネクタタイプ(E)



注：()内はAC電圧時

● EJ形コネクタタイプ(E**J)



注：()内はAC電圧時