


# 3GB1·4GB1 Series

単体バルブ：ベース配管


外形寸法図 接続口径：NPTねじ

3GB1<sup>3/8</sup>OR、4GB1<sup>1/2</sup>OR

1) 2位置シングル グロメットリード線(無記号)



## ● 外部パイロットタイプ(K)




# 3GB1-4GB1 Series

単体バルブ；ベース配管

外形寸法図 接続口径：NPTねじ

● E形コネクタタイプ(E)



注：( )内はAC電圧時

● E-J形コネクタタイプ(E\* \*J)

