

# Schaltschränke

## Stahlblech- und Edelstahlserie

### Zubehör

## Teilmontageplatten, MPP

- Beschreibung:** Zur direkten Befestigung am Schaltschrankrahmen oder an Click-in Profilen (CLPK). Aufgrund des besonderen Designs ist eine „Ein-Mann-Montage“ möglich. Die Teilmontageplatten können in jeder Höhe oder Tiefe entsprechend dem 25 mm Lochraster angebracht werden. Bei passendem Format auch in die Schaltschrankseiten.
- Material:** 3 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** 1 Platte mit Montagezubehör.
- Montagemöglichkeiten:** Fügen Sie CLPK zur Tiefenverstellung hinzu.
- Bemerkung:** MPP kann in beide Richtungen montiert werden.



Für Schaltschrank				
H/B	B/H	h/b	b/h	Artikelnr.
400	400	294	294	MPP0404
400	500	294	394	MPP0405
600	400	494	294	MPP0604
600	500	494	394	MPP0605
600	600	494	494	MPP0606
600	800	494	694	MPP0608
600	1000	494	894	MPP0610
800	400	694	294	MPP0804
800	500	694	394	MPP0805
800	800	694	694	MPP0808
1000	400	894	294	MPP1004
1000	800	894	694	MPP1008
1200	400	1094	294	MPP1204
1200	600	1094	494	MPP1206

