

Schaltschränke

Stahlblech- und Edelstahlserie

Zubehör

Click-in Profil, CLPK

Beschreibung: Die Universalprofile lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite am 25 mm DIN-Lochraster des Schrankrahmens oder in Verbindung mit VB-Profilen einbauen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gewendet ist. Dadurch lassen sich CLPF-Profile in beide Richtungen montieren. Die CLPK-Profile können durch Selbstschneideschrauben gesichert werden.

Material: 1.5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile.

Für Schaltschrank		
B/T	Max. Belastung	Artikelnr.
300	1600 N	CLPK300
400	1600 N	CLPK400
500	1600 N	CLPK500
600	1600 N	CLPK600
800	1200 N	CLPK800
1000	1200 N	CLPK1000
1200	1000 N	CLPK1200

