

## Montageprofile, CLPF

**Beschreibung:**

Das CLPF Profilsystem besteht aus 40 mm breiten und 25 mm hohen Profilen zum Einbau nach allen Richtungen in den Schrankrahmen. Es kann auch in Verbindung mit CLCK und VB Profilen eingesetzt werden. Wendet man das Profil, ist es als Standard CP20/40 Profil in Verbindung mit GLM 40/6P Gleitmuttern zum Einbau von Materialien, die Tiefenanpassung benötigen, zu benutzen. Die Profile schließen nach Einbau in den Schrankrahmen mit den Schrankprofilen bündig ab. Das System bietet zweireihige Lochraster zur Befestigung von Käfigmuttern und gewindeförmigen Schrauben. Bei 90 mm breiten Profilen lassen sich 2 Profile nebeneinander montieren.

**Material:**

Verzinktes Stahlblech.

**Verpackungseinheit:**

4 Profile mit Befestigungszubehör.



Für Schaltschrank				
H/B	B/T	Maximale Belastung Horizontal C	Maximale horizontale Belastung []	Artikelnr.
300	300	800 N	1000 N	CLPF300
400	400	800 N	1000 N	CLPF400
500	500	800 N	1000 N	CLPF500
600	600	800 N	1000 N	CLPF600
800	800	800 N	1000 N	CLPF800
1000	1000	800 N	1000 N	CLPF1000
1200	1200	800 N	1000 N	CLPF1200
1400	1400	Nur vertikale Lasten zulässig	Nur vertikale Lasten zulässig	CLPF1400
1600	1600	Nur vertikale Lasten zulässig	Nur vertikale Lasten zulässig	CLPF1600
1800	1800	Nur vertikale Lasten zulässig	Nur vertikale Lasten zulässig	CLPF1800
2000	2000	Nur vertikale Lasten zulässig	Nur vertikale Lasten zulässig	CLPF2000
2200	2200	Nur vertikale Lasten zulässig	Nur vertikale Lasten zulässig	CLPF2200

