

Schwenkrahmenarretierung, SFD

Beschreibung: Zur Fixierung des Schwenkrahmens in jeder beliebigen Position bis hin zur größtmöglichen Öffnung. Wird direkt auf den Schwenkrahmen und die Montagestreben montiert. Die Arretierung kann leicht ausgeklinkt werden, um eine volle Öffnung des Schwenkrahmens zu ermöglichen. Sie kann sowohl oben wie unten angebracht werden. SFPD ist bei der Montage einer Türarretierung in einen Teilschwenkrahmen erforderlich.

Material: Aluminiumschlitten mit Plastiksperr.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Befestigungsmaterial.

Opening degree	Artikelnr.
130°	SFD130
180°	SFD180



Schwenkrahmenmontageplatte, SFMP

Beschreibung: Montageplatte in Schwenkrahmengröße zur einfachen Kabelführung und zur Befestigung von schweren Einbauten. Passt in SFC, SFS und SFM Schwenkrahmen. Für alle Schaltschränke mit >600 mm Breite. (Kann mit Chassis (SFSU) oder DIN-Schienen (PP) montiert werden.)

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Montageplatten mit Montagezubehör.

Für Schaltschrank	Artikelnr.
H	
1400	SFMP14
1600	SFMP16
1800	SFMP18
2000	SFMP20
2200	SFMP22



Schwenkrahmen Stützprofil, SFSU

Beschreibung: Für zusätzliche Unterstützung bei Einbauten in der Schranktiefe und zur Reduzierung des Drucks bei schweren Einbauten.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagezubehör.

Montagemöglichkeiten: Für Schwenkrahmen in voller Höhe kann SFMP zur zusätzlichen Unterstützung und Kabelführung eingesetzt werden. Wird direkt an die Rückseite des Schwenkrahmens oder der Schwenkrahmenmontageplatte SFMP montiert.

Artikelnr.
SFSU02

