

Schaltschränke

Stahlblech- und Edelstahlserie

Zubehör

Teilhöhen-Schwenkrahmen, SFCP

- Beschreibung:** Der Teilhöhen-Schwenkrahmen für 19" Komponenten mit Links- und Rechtsanschlag kann in Standschränke und Wandgehäuse eingebaut werden. Die steifen, S-förmigen Rahmenprofile haben vorne und hinten eine 19" Lochrasterung. Der verzinkte Rahmen gewährleistet die unmittelbare Erdung der eingebauten Komponenten. Der Standardöffnungswinkel beträgt 125 - 155°.
- Schließung:** Ein 3 mm DIN Doppelbart Schloss.
- Material:** 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** 1 Schwenkrahmen mit Scharnieren.
- Montagemöglichkeiten:** Zum Einbau in Wandgehäuse sind SFBP Montagestreben in Verbindung mit den Montageprofilen AVB erforderlich, für den Einbau in Standschränke nur die SFBP Montagestreben. Zur Tiefenanpassung sind CLPK-Profile zu verwenden.

Für Schaltschrank			
H	HE	Max. Belastung	Artikelnr.
600	3	150 N	SFCP036
600	6	300 N	SFCP066
600	10	500 N	SFCP106
800	12	500 N	SFCP126
800	15	500 N	SFCP156
1000	19	500 N	SFCP196
1200	24	500 N	SFCP246



Montagestreben für Teil-Schwenkrahmen, SFBP

- Beschreibung:** Sie erlauben es Teilhöhen-Schwenkrahmen in anreihbare und kompakt Schränke einzubauen, so dass die Schranköffnung frei bleibt. Der Schwenkrahmen kann sowohl mit Rechts- als auch Linksanschlag eingebaut werden.
- Material:** 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** Kompletter Montagesatz für einen Schwenkrahmen.
- Montagemöglichkeiten:** Mit Hilfe der VB/CDV Teilungsprofile lässt sich der Schwenkrahmen auch in doppeltürige Schränke einbauen. Zur Tiefenanpassung verwenden Sie CLPK-Profile.

Artikelnr.
SFBP03

