

Montageprofile 19" für Teilhöhen, CIPP

- Beschreibung:** Montageprofile für Teilhöhen entsprechen auf allen Seiten den Anforderungen des 482.6 mm (19")-Zubehörs. Sie sind tiefenverstellbar und in Verbindung mit CLPK Profilen zu verwenden.
- Material:** 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** 2 Stück mit Montagezubehör.
- Montagemöglichkeiten:** Wird in Verbindung mit CIC-Winkeln in 800 mm breiten Schränken genutzt.

HE	Artikelnr.
6	CIPP06
9	CIPP09
10	CIPP10
11	CIPP11
13	CIPP13
15	CIPP15
18	CIPP18



Montagehalter für 19"-Montageprofile in Teilhöhen, CIC

- Beschreibung:** Für die Montage von vertikalen 19"-Profilen CIPP in 800 mm breiten Schränken. Sie sind mit Hilfe von Click-in Profilen in Schritten von 12.5 mm tiefenverstellbar.
- Material:** 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** 4 Winkel mit Montagematerial.

Artikelnr.
CIC04



19"-Breitenreduzierung, CIWR

- Beschreibung:** Wird für die Breitenreduzierung von 800 mm breiten Schränken auf 19" verwendet. Erlaubt die Montage von CIP/CIPP-Profilen in Teilhöhen oder auf voller Höhe. Tiefenverstellbarer Einbau.
- Material:** 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Max. Traglast:** Maximale Belastbarkeit: 5000N an 2 Paaren von CIWR-Profilen und 8000N an 3 Paaren von CIWR-Profilen.
- Verpackungseinheit:** 1 Paar mit Montagematerial.

Für Schaltschrank		Montageplatten Abmessung	
B	T	b	Artikelnr.
800	600	19"	CIWR8196
800	800	19"	CIWR8198

