

Schaltschränke

Stahlblech- und Edelstahlserie

Zubehör

Teleskop-Geräteboden, SHT

- Beschreibung:** Zum leichten Zugriff auf Einbauten wird er direkt am Schrankrahmen in der Tiefe befestigt. Montage in Teiltiefen ist eine Option. Der Boden kann auch nach dem Einbau aus den Gleitschienen herausgenommen werden. Umgekehrter und seitlicher Einbau ist möglich.
- Material:** 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Max. Traglast:** 500 N.
- Verpackungseinheit:** 1 belüfteter Boden und 1 Paar Teleskopschienen mit Montagezubehör.
- Montagemöglichkeiten:** Fügen Sie SHTP-Profile zur Teiltiefen-Montage am Schrankrahmen hinzu.

Für Schaltschrank				
B	T	b	t	Artikelnr.
600	600	460	550	SHT0606
600	800	460	750	SHT0608
800	600	660	550	SHT0806
800	800	660	750	SHT0808



Handgriffe, HN

- Beschreibung:** Für den Einsatz an Frontplatten, Türen und ausziehbare Böden.
- Material:** Metallegierung.
- Verpackungseinheit:** 1 Paar.

HE	CC (mm)	Artikelnr.
3	88	HN3
4	133	HN4



Montageprofile für SHT, SHTP

- Beschreibung:** Profile, Teleskop-Geräteböden SHT in voller oder Teiltiefe zu montieren. Erlaubt z.B. den Einbau eines 600 mm Bodens in einen 800 mm tiefen Schrank. Sie werden direkt an die Schrankprofile montiert. Auf ganzer Höhe in 12.5 mm Schritten verstellbar.
- Material:** 1.5 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit:** 2 Profile mit Befestigungsmaterial.

Für Schaltschrank	
T	Artikelnr.
600	SHTP600
800	SHTP800

