

Schaltschränke

Stahlblech- und Edelstahlserie

Zubehör

Sicherheitsglastüren, DNG

Beschreibung:	Standardtür mit klarem Sicherheitsglaseinsatz für optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Schloss, erlaubt den Einsatz des kompletten Schließ-Programms.
Material:	Rahmen: 2 mm Stahlblech. Sichtfeld: 4 mm VSG – Verbundsicherheitsglas.
Oberfläche:	RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
Schutzart:	Entspricht IP 55 TYPE 12 IK 07.
Verpackungseinheit:	1 Stück.
Montagemöglichkeiten:	Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMK01.

Für Schaltschrank		
H	B	Artikelnr.
1100	600	DNG1106R5
1200	600	DNG1206R5
1200	800	DNG1208R5
1400	600	DNG1406R5
1400	800	DNG1408R5
1600	600	DNG1606R5
1600	800	DNG1608R5
1800	600	DNG1806R5
1800	800	DNG1808R5
2000	600	DNG2006R5
2000	800	DNG2008R5
2200	600	DNG2206R5
2200	800	DNG2208R5



Sichttüren für Edelstahl

Schaltschränke, DNGS

Beschreibung:	Standardtür mit klarem Sicherheitsglaseinsatz für optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Schloss, erlaubt den Einsatz des kompletten Schließ-Programms.
Material:	2 mm AISI 304 Edelstahl / AISI 316L (auf Anfrage). Sichtfenster: 4 mm Sicherheitsklarglas.
Oberfläche:	240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 0,5 Mikron).
Schutzart:	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10.
Montagemöglichkeiten:	Benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMKS wenn Sie nicht eine Standardtür ersetzen.
Verpackungseinheit:	1 Stück.

Für Schaltschrank		Sichtbereich		Artikelnr.
H	B	h	b	
1400	800	1176	615	DNGS1408
1600	600	1376	415	DNGS1606
1600	800	1376	615	DNGS1608
1600	1000	1376	815	DNGS1610
1800	600	1576	415	DNGS1806
1800	800	1576	615	DNGS1808
1800	1000	1576	815	DNGS1810
2000	600	1776	415	DNGS2006
2000	800	1776	615	DNGS2008
2000	1000	1776	815	DNGS2010

