

# Schaltschränke

## Stahlblech- und Edelstahlserie

### Zubehör

## Seitentür, DNS

- Beschreibung:** Im Austausch mit der Seitenwand SPM, zum einfachen Zugriff auf Einbauten von der Seite aus oder wenn Schaltschränke Rückseite an Rückseite montiert sind. Verschluss: Standard 3 mm DIN Doppelbart Schloss mit allen anderen Schloss-Optionen. Türmontagerahmen sind optional.
- Material:** 2 mm Stahlblech.
- Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart:** Entspricht IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Verpackungseinheit:** 1 Tür mit Türmontagerahmen.

H	B	Artikelnr.
1800	500	DNS1805R5
1800	600	DNS1806R5
2000	500	DNS2005R5
2000	600	DNS2006R5



## Innentür, DI

- Beschreibung:** Die Innentür wird auf senkrechte Profile montiert, sie verhindert den Eingriff von den Seiten her und kann als eine weitere, an Scharnieren schwenkbare Montagefläche von 80 mm hinter einer Standardstahltür oder Sichttür dienen. Sie ist in 25 mm Schritten tiefenverstellbar. Die Standardmontageplatte kann bei Installation einer Innentür im Schrank verbleiben und bestückt werden. Tür ist mit 2 Schließungen 3 mm DIN Doppelbart ausgestattet.
- Material:** 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit:** 1 Tür mit Montagmaterial.

Für Schaltschrank		
H	B	Artikelnr.
1200	600	DI1206R5
1200	800	DI1208R5
1400	600	DI1406R5
1400	800	DI1408R5
1600	600	DI1606R5
1600	800	DI1608R5
1800	600	DI1806R5
1800	800	DI1808R5
2000	600	DI2006R5
2000	800	DI2008R5
2200	600	DI2206R5
2200	800	DI2208R5

Andere Größen auf Anfrage.

