

Schaltschränke

Stahlblech- und Edelstahlserie

Zubehör

Montageschienen für Türrahmen, DCP

Beschreibung: Waagrechte Montageschienen mit 25 mm-Lochraster, passen direkt in den Türmontagerahmen, zur einfachen Befestigung leichter Ausrüstungen mit Hilfe von CNT05 Torx-Schrauben, Lochraster 4,5 mm und 6,5 mm Durchmesser.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 20 Schienen mit Montagezubehör.

B	Artikelnr.
400	DCP402
500	DCP502
600	DCP602
800	DCP802
1000	DCP1002



Kabelführung, CON

Beschreibung: Flexibler und sicherer Schutz für Kabel, die zwischen Tür, Schwenkrahmen und Schrankinnenraum geführt werden. Sehr flexibel und halogenfrei.

Material: Polyethylen.

Montagemöglichkeiten: Kabelhalter CONH zur direkten Montage z.B. auf Profile.

Verpackungseinheit: 25 m.

Durchmesser	Artikelnr.
16	CON16
29	CON29
36	CON36
48	CON48



Kabelführung, UL zertifiziert, CONU

Beschreibung: Für flexiblen und sicheren Schutz der Kabel, die zwischen Schwenkrahmen, Tür und Schrankinnenraum geführt werden. Sehr flexibel und halogenfrei.

Material: Polyamid, UL zertifiziert.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CONH zur direkten Montage an die Profile hinzu.

Verpackungseinheit: 25 m.

Durchmesser	Artikelnr.
16	CONU16
29	CONU29
36	CONU36
48	CONU48



CONU auf Anfrage erhältlich.