

Top- und Bodenabschlussblende, DPC

- Beschreibung:** Wird benötigt um Restflächen oben und unten abzudecken, in Kombination mit Teiltüren (DP/DPP) und Trennstegen (CDH).
- Material:** 1,75 mm Stahlblech.
- Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart:** Entspricht IP 44. Für IP 21 Lieferung ohne Dichtung.
- Montagemöglichkeiten:** DPC deckt 200 mm der Höhe des Schrankes. Für einen 2000 mm hohen Schrank verbleiben bei der Verwendung von DPC noch 1800 mm Raum für Teiltüren/Teilpaneele.
- Verpackungseinheit:** 2 Paneele mit Montagematerial.

H	B	Artikelnr.
100+70	400	DPC0714R5
100+70	600	DPC0716R5
100+70	800	DPC0718R5



Top- und Bodenabschlussblende, DPCV

- Beschreibung:** Wird benötigt um Restflächen oben und unten abzudecken. Mit Ventilationsschlitzen zur zusätzlichen Wärmeableitung in Schaltschränken. In Kombination mit Teiltüren DP/DPP und Trennstegen CDH, CDHK.
- Material:** 1,75 mm Stahlblech.
- Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart:** Entspricht IP 20. Lieferung ohne Dichtung.
- Montagemöglichkeiten:** Das DPCV deckt 200 mm Höhe des Gehäuses ab. Bei einem 2000 mm hohen Schrank mit DPC ist also 1800 mm Raum frei für Teiltüren/ -paneele.
- Verpackungseinheit:** 2 Paneele mit Montagezubehör.

Höhe oben	Höhe Boden	B	Artikelnr.
70	100	400	DPCV0714R5
70	100	600	DPCV0716R5
70	100	800	DPCV0718R5

