

Schaltschränke

Stahlblech- und Edelstahlserie

Zubehör

Edelstahl Teilbodenplatten, CBPS

- Beschreibung:** Ersetzen die einteilige Standard Bodenplatte und ermöglicht eine direkte Kabeleinführung. Um höchste Dichtigkeit zu erreichen sind die Bodenblech Dichtungen BG01 zu verwenden.
- Material:** AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl.
- Bodenbleche:** 1,5 mm.
- Oberfläche:** 240er vorgeschliffener Edelstahl (Durchschnitt: 0,5 Mikron).
- Verpackungseinheit:** 1 Set von 2 Teilbodenplatten.



Für Schaltschrank			
B	T		Artikelnr.
600	400		CBPS0640
600	400		CBPS0640-316
600	500		CBPS0650
600	500		CBPS0650-316
600	600		CBPS0660
600	600		CBPS0660-316
800	400		CBPS0840
800	400		CBPS0840-316
800	500		CBPS0850
800	500		CBPS0850-316
800	600		CBPS0860
800	600		CBPS0860-316
1000	400		CBPS1040
1000	400		CBPS1040-316
1000	500		CBPS1050
1000	500		CBPS1050-316
1000	600		CBPS1060
1000	600		CBPS1060-316

Für 1200 mm & 1600 mm breite Schränke werden 2 Stück 600 mm & 2 Stück 800 mm breite Bodenplatten benötigt.

Dachblech mit Flanschöffnung, CRG

- Beschreibung:** Dachblech mit Flanschöffnung zur Kabeleinführung. Kann in Kombination mit Kabelbürste EGG verwendet werden.
- Material:** 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück mit Flanschplatten und Dichtung und Montagematerial.



Für Schaltschrank				
B	T	Öffnungen	Flanschöffnung	Artikelnr.
600	600	1	310x96	CRG0606R5
600	800	1	310x96	CRG0608R5
800	600	2	210x96	CRG0806R5
800	800	2	210x96	CRG0808R5