

Ventilations-Dachblech und Kabeleinführung mit Bürsten, CRB

- Beschreibung:** Erlaubt Kabeleinführung von drei Seiten in Verbindung mit Ventilation. Kabelöffnungen sind mit Bürsten versehen. Es können DFC Blindplatten oder DFN01 Ventilatoren (max. 4 Stück) montiert werden.
- Material:** 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück mit Bürsten und Befestigungsmaterial.
- Montagemöglichkeiten:** Zusätzlich DFN Ventilatoren oder DFC Blindplatten.



Für Schaltschrank			
B	T	Anz. Ausbrüche	Artikelnr.
600	600	4	CRB0606R5
600	800	6	CRB0608R5
800	600	4	CRB0806R5
800	800	6	CRB0808R5

Aufsatztür, DNSR

- Beschreibung:** 200 mm tiefer Aufsatz mit Kabeleintrittsöffnungen auf der Ober- und Unterseite. Mit 1 Flansch und Dichtungsmaterial, gleiches Lochraster wie am Gehäuserahmen zur Befestigung von Kabelschienen. Eigener Türrahmen optional. Schutzart IP 33 & NEMA1 bei Einsatz MM Verbindungsplatte und Dichtung SPDG01. Türmontagerahmen als Zubehör.
- Material:** 1,75 mm Stahlblech.
- Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart:** IP 33 | TYPE 1 mit Steckverbindungstrennwand MM und Dichtung SPDG01.
- Montagemöglichkeiten:** Mit zusätzlicher Trennwand SPD oder Steckverbindungstrennwand MM, um Steckverbindungen zu montieren und den Seitenbereich abzutrennen.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück mit Montagmaterial.



Artikelnr.
DNSR2005R5
DNSR2006R5