

Duales Thermostat, ETR203

- Beschreibung:** Ein Gehäuse - zwei unabhängige Thermostate. Thermostat (Grundeinstellung geschlossen) zur Regulierung der Heizungen. Thermostat (Grundeinstellung geöffnet) zur Regulierung von Filterlüftern, Wärmetauschern und Anzeigemodulen. Sensorelement Thermostatisches Bimetall. Montage-Clip für 35mm DIN Schiene (EN 60715).
- Material:** Plastik gemäß UL94 V-0.
- Einstellbereich:** 0°C bis 60°C.
- Schalterleistung:** 240V AC, 10(2)A. 120V AC, 15(2)A. 24V DC, 30W. Werte in Klammern für induktive Ladung.
- Betriebstemperatur:** -40 bis +80°C.
- Lebensdauer:** > 100.000 Zyklen.
- Anschluss:** Schraubklemmen für Kabel (0,5 bis 2,5mm²).
- Schutzart:** IP 20.
- Zertifikate:** CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Oberfläche:** RAL 7035.
- Verpackungseinheit:** 1 Stück.



Artikelnr.
ETR203

