



Beschreibung: Versiegeln Sie zusätzliche Druckastenbohrungen, Leerrohröffnungen und Ausbruchöffnungen mit Bohrungsdichtungen von Hoffman gegen Staub, Schmutz, Öl und Wasser. Die Dichtungen decken alle Größen oder Formen von Bohrungen von 5 mm Durchmesser bis zum maximalen Durchmesser ab, siehe Tabelle. Sie können an Schaltschrankwänden mit einer Stärke von bis zu 8 mm verwendet werden.

Material: Stahldichtungen verfügen über eine Polyester-Pulverbeschichtung über der verzinkten Stirnfläche. Edelstahldichtungen verfügen über eine polierte Stirnfläche.

Schutzart: IP66, TYPE 4, 4X.

| Oberfläche | Maximaler Bohrungsdurchmesser | Durchmesser der Bohrungsdichtung | VPE | Artikelnr. |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----|------------|
| Edelstahl | 14 | 20 | 1 | AS056MSS |
| Blech | 14 | 20 | 1 | AS056MLG |
| Edelstahl | 22 | 35 | 1 | AS050SS |
| Pulverbeschichtung RAL 7035 | 22 | 35 | 1 | AS050LG |
| Edelstahl | 27 | 40 | 1 | AS075SS |
| Pulverbeschichtung RAL 7035 | 27 | 40 | 1 | AS075LG |
| Edelstahl | 32 | 44 | 1 | ASPBSS |
| Pulverbeschichtung RAL 7035 | 32 | 44 | 1 | ASPBLG |
| Edelstahl | 35 | 48 | 1 | AS100SS |
| Pulverbeschichtung RAL 7035 | 35 | 48 | 1 | AS100LG |
| Edelstahl | 43 | 56 | 1 | AS125SS |
| Pulverbeschichtung RAL 7035 | 43 | 56 | 1 | AS125LG |
| Edelstahl | 51 | 64 | 1 | AS150SS |
| Pulverbeschichtung RAL 7035 | 51 | 64 | 1 | AS150LG |
| Edelstahl | 64 | 76 | 1 | AS200SS |
| Pulverbeschichtung RAL 7035 | 64 | 76 | 1 | AS200LG |