



Beschreibung: Steckdose für DIN-Schienen-Montage. Druckklammer für leichten Einbau und schnelle Anschlüsse.

Abmessung: 92 × 62 × 48 mm.

Anschluss: 3 Druckklemmen für Litzen und Starrdraht 0.5 - 2.5 mm². Integrierte Sicherung 6.3 A, 5 × 20 mm.

Oberfläche: Hellgrau.

Material: Kunststoff UL94V0.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Steckdosentyp	Artikelnr.
Schuko	LPS10
France / Belgium / Czech	LPS10FR
Switzerland	LPS10CH
UK / Ireland	LPS10UK
USA / Canada	LPS10USA