

# S1MFEC

Racor acodado para HMI ligero



**Información adicional:** El acoplamiento acodado de brida se conecta directamente al armario en aplicaciones en las que no se necesita un tubo vertical. Permite que el armario gire 300 grados y se puede bloquear en una posición determinada. El acoplamiento acodado de brida tiene un tope de seguridad y rodamientos sin mantenimiento. Construcción en aluminio fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas, tornillos y componentes de montaje del armario.

**Nota:** El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.
S1MFEC