

S2MBC

Basiskupplung

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Zusätzliche Informationen: Die Basiskupplung verbindet das Gehäuse direkt mit einer horizontalen Fläche. Das Gehäuse kann um 300 Grad gedreht und arretiert werden. Mit Sicherheitsanschlag und wartungsfreiem Lager. Schwarze Oberfläche, RAL 9005. Aluminiumdruckgusskonstruktion. Mit Installationsanleitungen, Dichtungen und Befestigungsteilen für das Gehäuse. SMD-Befestigungsteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bemerkung: Das maximale Gewicht, das ein mittlerer Schwenkarm stützen kann, hängt von der Länge des Arms und der Systemstruktur ab. Siehe Abbildung in der Montageanleitung.

Artikelnr.

S2MBC
