

S2MER

Codo giratorio

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Información adicional: El codo giratorio proporciona una inclinación de 90 grados en el sistema de suspensión y permite que el tubo vertical gire 300 grados. Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye una cubierta de acceso al cable extraíble, instrucciones de instalación, juntas y tornillos.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.
S2MER