

S2MFEC

Racor acodado

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Información adicional: El acoplamiento acodado de soporte se conecta directamente al armario en aplicaciones en las que no se necesita un tubo vertical. Permite girar el armario un ángulo de 300 grados y bloquearlo en una posición fija. Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye cubierta de acceso al cable, instrucciones de instalación, juntas, tornillos y componentes de montaje del armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.
S2MFEC