

真空过滤器 -GFA

产品特征

- 过滤从进气口吸入的灰尘和其他杂质
- 减少真空泵运行中断或运行停止的危险
- 可拆换过滤元件
- 可用特殊滤芯提高过滤面积



型号表示方法

GFA **150** - **PE**

①规格 ● ②滤芯材质 ●

①规格

150	接口 G1/2
200	接口 G3/4

②滤芯材质

PE	PE 滤芯	过滤精度 10um
SS	304 不锈钢网滤芯	过滤精度 100um

技术规格

型号	单位	GFA150	GFA200
压力范围	bar	-1~0	
材质	-	PA、PC、PE、SUS304	
温度范围	°C	-20~80	
过滤精度	um	10 (PE)	100(SS)
重量	g	177	183
公称流量	l/m	900	900
内部真空量	cm ³	195	205
过滤面积	m ²	0.010	0.010
滤芯 (备件)	-	GFA-PE(PE 滤芯)/GFA-SS(304 不锈钢网滤芯)	

真空附件

GFC 型

GFA 型

GFR 型

GPX 型

GRA2000 型

GK 型

OMA
OMB 型

ECV 型

GP2V 型

FH 型