



Bestellbeispiel

E3.15.060.032.0



Serie E3.15 - im Außenradius aufreißbare E-Kette®

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien				Gewicht [kg/m]
E3.15.020.	20	32	032	038	048	075	≈ 0,22	
E3.15.040.	40	52	032	038	048	075	≈ 0,25	
E3.15.060.	60	72	032	038	048	075	≈ 0,32	

Die Radien **038** **075** sind auf Anfrage lieferbar. (Serie E3.15.020)

Lieferzeit ca. 6-8 Wochen ab Auftragseingang

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E3.15.060.**032**.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 16,7 mm/Glied - Glieder/m = 60



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de

E3 | Serie E3.15 | Zubehör | Innenaufteilung

Trennsteg, geschlitzt
(einzeln)

unmontiert	E3.15.01
montiert	E3.15.11

Trennsteg
an einem Band

unmontiert	E3.15.01.10
montiert	E3.15.11.10



Trennstege

Trennstege lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen

- Unterteilung mit **Trennsteg E3.15.11** (3-fach geschlitzt)
- Fünf Trennstege gleichzeitig an einem Band über zehn Kettenglieder werden auf die Öffnungsstege montiert. Dadurch entstehen geordnete Kammern, die empfindliche elektrische Leitungen vor Ausfall schützen

