

Serie E3.22 - im Außenradius aufreißbare E-Kette®

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
E3.22.020.□.0	20	32	044 050 075		≈ 0,30
E3.22.040.□.0	40	52	044 050 075		≈ 0,32
E3.22.060.□.0	60	72	044 050 075		≈ 0,41

Der Radius **050** ist auf Anfrage lieferbar. (Serie E3.22.060)

Lieferzeit ca. 6-8 Wochen ab Auftragsingang

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. E3.22.060.**044**.0
0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 16,7 mm/Glied - Glieder/m = 60

Bestellbeispiel

E3.22.060.044.0



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222


igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de

E3 | Serie E3.22 | Zubehör | Innenaufteilung

Trennsteg, geschlitzt
(einzeln)

unmontiert	E3.22.01
montiert	E3.22.11



Trennstege

Trennstege lassen sich an beliebiger Stelle im Kettenquerschnitt anordnen, um den Innenraum der E-Kette® zu unterteilen

- Unterteilung mit Trennsteg E3.22.11 (3-fach geschlitzt)

