

## 浮动气缸 ACU系列



### 规格

气缸规格			
气缸类型	双作用	缸径	Φ65
使用流体&周边温度	0 ~ 60°C	行程 (允许公差)	1.0(0~+0.3)mm
验证压力	1.0MPa	垫子	无垫子
最大工作压力	0.7MPa	面板最大承受负载	300kgf
最小工作压力	0.2MPa	锁紧力	约68kgf
活塞速度	50 ~ 250mm/sec.	是否润滑	无润滑

### 产品特点

- \*工件搬运过程中的排列，定位；
- \*为传送线的省空间化做出贡献，
- \*使用小型气缸，将沉重的工件排列整齐，
- \*并可实现紧凑型传送线。

### 型号表示方法

# ACU 65 — 01ST— R3901

缸径：65mm

## 外形尺寸图

