

选型指南



举例

型号

DPK-400

三轴点胶机



型号: DPK-400



型号: DPK-300



型号: DPK-200

产品特点:

- 1、中文教导盘操作, 易学易懂;
- 2、具有画点、线、面、弧、圆、不规则曲线连续补间及三轴联动等功能;
- 3、软体具有区域阵列, 平移旋转运算等功能;
- 4、胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定, 出胶量稳定, 不漏滴胶;
- 5、依制程需要, 可加装工作台定位PIN、胶枪或底板加热控温装置。

应用:

半导体封装、PCB电子零配件固定及保护、手机、笔记本外壳粘接、LCD玻璃基板封装、LED点胶、光学镜头点胶与封装、汽车零配件涂覆、芯片邦定、五金零部件涂覆与粘接、电池封装、喇叭点胶、定量液体填充等。

适用胶水:

UV胶、AB胶、EPOXY (黑胶)、白胶、EMI导电胶、SILICON、环氧树脂、瞬间胶、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂等。

技术参数

型 号	DPK-200	DPK-300	DPK-400
加工范围	200(X) × 200(Y) × 75(Z)mm	300(X) × 300(Y) × 75(Z)mm	400(X) × 400(Y) × 75(Z)mm
最大负载	3kg		
移动速度	空移max 400mm/sec		
解析能力	0.01mm		
重复精度	± 0.025mm		
程序记录容量	约10000个程序		
马达系统	精密步进马达+3M精密皮带		
操作模式	手动/自动		
运动补间功能	二维直线、三维直线、三维圆弧		
编辑模式	示教盒		
外部控制接口	启动按钮		
入力电源	AC220V		
工作环境温度	0~40℃		
工作环境湿度	10%—70%		
外型尺寸	400 × 480 × 500mm	500 × 580 × 550mm	600 × 680 × 600mm
本体重量	35kg	45kg	55kg

真空
发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类
零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体
控制阀

压力桶

点胶机