

针筒

选型指南



标准

举例

型号

DPPS 30



针筒	DPPS05	DPPS10	DPPS30	DPPS50	DPPS05UV	DPPS10UV	DPPS30UV	DPPS50UV
针筒连接器	DPAA05	DPAA10	DPAA30	-	DPAA05	DPAA10	DPAA30	-
容量	5ml	10ml	30ml	50ml	5ml	10ml	30ml	50ml
颜色	透明	透明	透明	透明	绿色	绿色	绿色	绿色
材质	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯
最大流体压力	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa

真空
发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类
零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体
控制阀

压力桶

点胶机