

## 选型指南



型号

DPK-330ml

手动硅胶点胶机



型号: DPK-330M

气动硅胶点胶机



型号: DPK-330A

## 产品特点:

- 该点胶系统由DPK1000或DPK2000点胶机配合专用容器完成;如330ml硅胶,则将该包装放入330ml硅胶套筒内完成点胶作业,整个点胶过程操作简便干净整洁,大大减轻作业员的劳动强度及胶水的作用。
- 将胶水的包装筒放入专用套筒内,控制器控制专用套筒内的压缩空气,将装盛在专用套筒内的液体(玻璃胶、硅胶等)或膏体(润滑脂)挤出,控制器对专用套筒内的压缩空气及真空进行通断控制而获得液体的定量吐。可手持操作,也可安装在夹持架或连接于半自动、自动生产线使用。
- 该系列点胶方式可根据不同胶水的包装状态选择容积不同的专用套筒,适合点胶量需要精确控制的场合。
- 控制器对胶水内部残压进行特殊控制处理,对高粘度的膏体也不会产生滴漏或延胶(即超高粘度胶水在控制器断开后由于胶水内部残压力未能得到及时释放,仍会继续从针头向外流出胶水),使您的点胶工作变得得心应手。
- 此套系统还可针对150ml、75ml、45ml等柱状、牙膏管状等规格包装胶水进行。

真空  
发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类  
零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体  
控制阀

压力桶

点胶机