

# Reflex Longtherm RLB-110-40, gelöteter Wärmetauscher, 230 °C, 25 bar

Artikelnummer: 8024700

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

Typ	RLB-110-40
Plattenanzahl	40
Plattenstärke	0,300000 mm
Inhalt Primärseite (k2/k3)	3,20 l
Inhalt Sekundärseite (k4/k1)	3,20 l
Plattenmaterial	AISI 316L
Dichtungsmaterial	Kupfer
Max. zul. Betriebstemperatur	230 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	25 bar
Anschluss WBI	AG 2 1/2"
Anschlussmaterial	AISI 316L
Anschlussvariante	Rohr
Höhe	466 mm
Höhe k2-k3/k4-k1	378 mm
Breite	258 mm
Breite Primär-Sekundär	170 mm
Tiefe	108 mm
Gewicht	25,04 kg

## Beschreibung

Reflex Longtherm  
gelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (1.4404)  
mit Kupferlot vakuum-verlötet. Größen R..B-14 bis  
R..B-110 mit Gewindeanschluss, R..B-235 mit DIN Flan-  
schanschluss.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/  
EU. Mit CE Kennzeichen.

