

# 19"-Ausbautechnik

## Schwenkrahmen



### Schwenkrahmen, groß

mit Blende, für 800 mm breite Schränke

Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbauelementen.

**Material:**

– Stahlblech

**Oberfläche:**

– Rahmen: verzinkt  
– Blende: lackiert

**Farbe:**

– RAL 7035

**Lieferumfang:**

– Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz und Material zur Befestigung am Einbausatz

**Technik im Detail:**

Finden Sie im Internet

Ausbau	Vollausbau, Breite 800 mm, vorne/zurückversetzt	Teilausbau oben, Breite 800 mm, vorne/zurückversetzt	Teilausbau mittig (in der Höhe), Breite 800 mm, vorne/zurückversetzt

Einbausituation	seitlich	mittig
mit Scharnier	130°/180°	180°
Für Schrankbreite mm		800

HE	Für min. Schrankhöhe mm	VE	Best.-Nr.	
22	1200	1 St.	<b>2323.235</b>	<b>2324.235</b>
31	1600	1 St.	<b>2332.235</b>	–
36	1800	1 St.	<b>2337.235</b>	<b>2338.235</b>
40	2000	1 St.	<b>2341.235</b>	<b>2342.235</b>
45	2200	1 St.	<b>2346.235</b>	<b>2347.235</b>

Schwerlastausführung <sup>1)</sup>				
HE	Für Schrankhöhe mm	VE	Best.-Nr.	
40	2000	1 St.	<b>7858.100</b>	–

Zubehör	
Verschluss-Systeme Ergoform-S	siehe Seite 568
Verschluss-Einsätze, Ausführung A	siehe Seite 570

**Zusätzlich wird benötigt:**

[1] Einbausätze					
Für Schrank		Scharnier	Belastung	Best.-Nr.	VE
TS	SE				
■	■	130°	< 1500 N <sup>3)</sup>	<b>1995.235</b>	1 Satz
■	■		< 1500 N <sup>2)</sup>	<b>1995.835</b>	1 Satz
■	■	180°	< 1200 N <sup>3)</sup>	<b>1997.235</b>	1 Satz
■	■		< 1200 N <sup>2)</sup>	<b>1997.835</b>	1 Satz

<sup>1)</sup> Belastbarkeit 350 kg, inkl. Einbausatz, für Schrankhöhe 2000 mm

<sup>2)</sup> Einbau nur bei demontierter Montageplattengleitschiene möglich

<sup>3)</sup> Maximale Belastung 800 N bei demontierter TS Montageplattengleitschiene

[2] Für TS, SE: TS System-Chassis 23 x 73 mm, Bedarf 2 oder 4 St.

Einbau in Schrankbreite/-tiefe mm	VE	Best.-Nr.	Seite
400	4 St.	8612.140 <sup>1)</sup>	606
500	4 St.	8612.550	607
600	4 St.	8612.560	607
800	4 St.	8612.580	607
1000	4 St.	8612.500	607
1200	4 St.	8612.520	607

<sup>1)</sup> TS System-Chassis 17 x 73 mm

**Hinweis:**

– Zum Arretieren des geöffneten Schwenkrahmens wird die Schwenkrahmen-Arretierung benötigt, siehe Seite 681