

19"-Ausbautechnik

Profilschienen



Profilschienen-Zusatzbefestigung

für 800 mm breite Netzwerkschränke

Zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen.

Die Zusatzbefestigung wirkt einer Verwindung der an Einbauwinkeln montierten Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen. Sie wird direkt an 482,6 mm (19")-Profilschienen und an den in der Tiefe montierten System-Chassis (innere Ebene) befestigt.

Material:

- Stahlblech

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
2 St.	7284.135

! Zusätzlich wird benötigt:

- TS System-Chassis, für die innere Montageebene, siehe Seite 606 – 607



Profilschienen, zöllig

für FlatBox

L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene

Material:

- Stahlblech

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage

Hinweis:

- Die 2. Befestigungsebene ist immer in der Höhe des Grundgehäuses zu bestellen
- Ein Teilausbau ist nicht möglich

HE	VE	Best.-Nr.
6	2 St.	7507.706
9	2 St.	7507.709
12	2 St.	7507.712
15	2 St.	7507.715
18	2 St.	7507.718
21	2 St.	7507.721



Maßklebestreifen, 482,6 mm (19")

Zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen.

Aus stabiler Aluminiumfolie, die eine einfache Verarbeitung und lange Haltbarkeit gewährleistet. Mit numerischer Kennzeichnung im zölligen Maßraster zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen Höheneinheiten. Die doppelseitige Beschriftung erlaubt die freie Wahl der Zählrichtung, bis maximal 56 HE. Eine eindeutige Dokumentation der verschiedenen Ausbauten ist so problemlos möglich.

Material:

- Aluminiumfolie

Kennzeichnungsbereich HE	VE	Best.-Nr.
1 – 56	1 St.	7950.100