

Befestigungsschrauben

M5 x 16 mm/M6 x 16 mm

Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten.

Lieferumfang:

- Inkl. Kunststoff-Unterlegscheiben

Ausführung	VE	Best.-Nr.
Kreuzschlitzschraube M5	50 St.	7094.120
Schlitzschraube M6	50 St.	7094.110
Kreuzschlitzschraube M6	50 St.	7094.100



Einsteckverschraubung, 19"

Die Verschraubung besteht aus einer Spreizmutter, die lediglich frontseitig im Vierkantbefestigungsloch eingesteckt und anschließend mit der Befestigungsschraube gesichert wird.

Bei Anzug der Schraube spreizt sich der Käfig und fixiert so die zu befestigenden Elemente.

Halterungsklemmbereich von 1,2 – 4,5 mm. Innen-sechsrund-Schraubenkopf, Bitgröße T 30.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- 50 Spreizmuttern
- Befestigungsschrauben
- Kunststoff-Unterlegscheiben

Maße mm	Befestigungslochgröße mm	VE	Best.-Nr.
M6 x 16	9,5 x 9,5	50 St.	2094.400



Federmuttern mit Schrauben

M6 x 10 mm für T-Nut-Profil

Die Federmuttern gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilsschienen.

Lieferumfang:

- 50 Federmuttern
- 50 Schrauben 10 mm, selbstsichernd

Ausführung	VE	Best.-Nr.
Kreuzschlitz, M6	50 St.	7000.990

