

Gleitschienen, tiefenvariabel

482,6 mm (19")

für TS IT, L-Profileschienen, 19"-Montagerahmen

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.

- Zur Unterstützung schwerer Einbauten
- Zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
- Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank Vorderseite aus
- Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systemlochung stehen zur Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfügung

Material:

Stahlblech

Oberfläche:

Verzinkt

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

19"-Ebenenabstand mm	Belastbarkeit kg	VE	Best.-Nr. DK
400 – 600	80	2 St.	5501.460
600 – 900	150	2 St.	5501.480



Abdeckung, magnetisch

Zur optionalen Abdeckung der frontseitigen Systemlochung im Fall einer vollkommenen Luftschottung der Front oder des fehlenden Einsatzes von Kabelfingern oder Dynamic Rack Control Leiste.

Länge m	VE	Best.-Nr. DK
5	1 St.	5501.895



PSM Befestigungssatz

für TS IT

- Zur werkzeuglosen Montage der PSM Schiene am horizontalen TS 8 Rahmen
- Ausrichtung der PSM Schiene zur Schrankmitte oder nach hinten möglich

Material:

Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

VE	Best.-Nr. DK
1 Satz	7856.029

