

# Netzwerkschränke TE 8000



**Systemausbau** Seite 11 **IT-Monitoring** Seite 26 **IT-Cooling** HB 34, Seite 427 **IT-Power** Seite 23

## Vorteile:

- Kein Rahmengerüst
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit

## Material:

- Gehäuse: Stahlblech
- Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

## Oberfläche:

- Montagerahmen: tauchgrundiert
- Flachteile: pulverlackiert

## Farbe:

- RAL 7035

## Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 20

## Lieferumfang:

- Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
- Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Designgriff und Sicherheitsschließung 3524 E
- Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
- Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E

- Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modublechen)
- Dachblech, inkl. verdecktem Ausbruch zur Kabeleinführung und für optionalen Lüfter
- 4 Nivellierfüße M12 inkl. Sockeladapterhülse (beigelegt)
- 4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
- Flex-Block Sockel, 100 mm, belüftet
- Geprüfte Rahmenerdung nach EN 60 950 montiert

- 4 C-Profilschienen zur Kabelabfangung in der Schranktiefe mittels Kabelschellen (beigelegt)
- 10 Kabelführungsbügel (Metallausführung), 125 x 65 mm (beigelegt)
- 50 Innensechsrund-Schrauben M5, Käfigmuttern M5, leitend (beigelegt)
- Bürsten-Kit zur Kabeleinführung im Dach (beigelegt)

## Weitere technische Informationen:

Finden Sie im Internet

## vormontiert

Höheneinheiten HE	VE	24	42	Seite
<b>Breite</b> mm		800	800	
<b>Höhe</b> mm		1200	2000	
<b>Höhe inkl. Sockel</b> mm		1300	2100	
<b>Tiefe</b> mm		800	800	
19"-Ebenenabstand vormontiert mm		495	495	
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Schrank kg		400	400	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>7888.840</b>	<b>7888.850</b>	
<b>Zubehör</b>				
Anreihersatz	4 St.	7888.640	7888.640	11
Lüfterbleche	1 St.	5502.020	5502.020	13
Lüftererweiterungssatz	1 St.	7980.000	7980.000	13
Geräteboden, Festeinbau	1 St.	7000.620	7000.620	17
Geräteboden, ausziehbar	1 St.	7000.625	7000.625	18
Gleitschienen	2 St.	7963.410	7963.410	19
Steckdosenleisten für TE	1 St.	7000.630	7000.630	22
Transportrollen	4 St.	7000.672	7000.672	11