

Zubehör



Geräteboden, Festeinbau für 482,6 mm (19")-Systemlochung, tiefenvariabel für TS IT, TE

Anwendungen:

- Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände

Vorteile:

- Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage

Einbaumöglichkeiten:

- 482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten
- 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- RAL 9005

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Ebenenabstand mm	Belastbarkeit (statisch)	Höhe HE	VE	Best.-Nr.
400 - 600	100 kg	1	1 St.	5501.695
600 - 900	100 kg	1	1 St.	5501.705
400 - 600	50 kg	0,5	1 St.	5501.655
600 - 900	50 kg	0,5	1 St.	5501.665



Geräteboden, Komplettsset, ausziehbar

482,6 mm (19")-Systemlochung

Dieses Komplettsset beinhaltet einen belüfteten Geräteboden, Teleskopschienen sowie den Einbausatz zur direkten Befestigung. Der Einbausatz bietet außerdem eine tiefenvariable Befestigung innerhalb von 395 - 645 mm mit 25 mm Rasterschritten.

Einbaumöglichkeiten:

- 482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten
- 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten

Material:

- Boden: Stahlblech

Oberfläche:

- Boden: lackiert
- Einbausatz/Teleskopschienen: verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- 1 Geräteboden, Teleskopschienen, Einbausatz

Breite mm	482,6
Tiefe mm	500
Ebenenabstand mm	395 - 645
Belastbarkeit (statisch)	50 kg Flächenlast
VE	1 St.
Best.-Nr.	7000.625



Kabeltrasse

für TE

Zur vertikalen Kabeleinführung seitlich am 482,6 mm (19")-Montagerahmen für TE, unabhängig vom Gehäuserahmen.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr.
100	1700	1 St.	7000.685